

KA.EF. SoftRolle PU lösemittelfrei

Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage

Unterlage 3mm PU Schaumstoff (Polyurethan lösemittelfrei)	Schaumtyp offen strukturiert	Korn Keramikkorn	Bindung Kunstharz elastisch
Abmessung Rolle 100mm x 3mm x 24m mit perforierten Bogen 100x120x3mm		Farbe dunkelrot	Bedruckung z.B. bei Korn 100: Fine


Beschreibung

Die **luftige und offene Zellstruktur des PU-Schaumstoffs** ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks. Die ausgeübte Kraft der Finger wird einheitlich im Schaum verteilt und erreicht somit ein homogeneres Schleifbild, im Vergleich zu klassischen Schleifmitteln. „Fingerabdrücke“ oder verdichtete bzw. vertiefte Schleifspuren können also vermieden werden. Durch den PU-Schaumstoff verteilt sich der Druck besser, die Bogen sind hitzebeständiger und bei Wasserkontakt nicht rutschig.

Einsatzgebiet

Anschleifen von Grundierungen, Feinschleifen von Füller, Spachtel, Holz, Composite, Anschleifen ohne Formveränderung der Oberfläche, Mattieren von Lackierungen, Lackzwischen Schliff, Handschliff an schwer zugänglichen Stellen, Konturen, Kanten, Spezialformen z.B. An- bzw. Zwischenschliff von Kunststoffteilen – im Trocken-, Feucht und im Nassschliff verwendbar!

Artikel	Korn	Bezeichnung	Schliffbild	Verpackung	VPE
312834	60	medium	P 150	Dispenser-Box	1
312858	100	fein	P 220	Dispenser-Box	1
312889	180	sehrfein	P 320	Dispenser-Box	1
312896	220	superfein	P 500	Dispenser-Box	1
312841	280	ultrafein	P 1000	Dispenser-Box	1



Durch den Einsatz von Schaumstoff als Trägermaterial unterscheiden sich gestreutes Korn und das erzielte Schliffbild. Wir geben daher an: Korn = gestreutes Korn und Schliffbild = entspricht ca. dem Ergebnis von Schleifpapier (z.B. Korn 100 = ca. P 220). Bitte prüfen Sie selbst. Ein, wenn auch geringer, Kornausbruch ist normal. Werkstücke sind nach der Bearbeitung zu reinigen.